

ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 135 kg |
| Statikus teherbírás | 270 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 195 mm |
| Összsúly | 2,26 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Tömörgumi, fekete |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 60 mm |
| Körbeforgás | 167 mm |
| Körbeforgás | 334 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm |

ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

