製品情報

LINEA

5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	130 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	260 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	143 mm
全幅	82 mm
総重量	0.81 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	40 mm
旋回半径	109 mm
旋回径	218 mm
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
トレッド色	スレートグレー（RAL7015）
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474

注文番号 00770806

製品図面



ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH