

## NOVATECH

ITP150X50-Ø20-SH80A CONVEX

EAN 4031582329513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	アルミニウム
	凸型
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C

# NOVATECH

ITP150X50-Ø20-SH80A CONVEX

EAN 4031582329513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

