

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	69 mm
全幅	53 mm
総重量	0.22 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	53 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	38 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	38 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776

注文番号 00030051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

