



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	130 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	260 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	145 mm
Àmplia general	82 mm
Pes total	0,97 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamimento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	109 mm
Sterferencia de giro	218 mm
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	40 mm

