

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosiebestendigheid ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Accessoire
Behuizingstype	Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Totale hoogte	8 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met L-vormige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	25 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	32 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	32 mm
Diameter plaatgat	4 mm