

STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	128 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă moale
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	75 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	35 mm
Raza de pivotare	85 mm
Interferență pivotantă	170 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată cu Gat Hexagonal superioară, nituit
--------------	---------------------------------------------------