

# NOVATECH

ITB160x50-Ø20

EAN 4031582443851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | アルミニウム    |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング       | キー溝付きボア   |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 160 mm    |
| トレッド幅       | 50 mm     |
| 車軸穴径        | 20 mm     |
| ハブの長さ       | 54 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA   |

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○   |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品名       | Novatech            |
| ハウジングタイプ  | 車輪                  |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスト |
| 4km/hの耐荷重 | 960 kg              |
| 6km/hの耐荷重 | 800 kg              |
| 導電性       | いいえ                 |
| ステンレス     | いいえ                 |
| 静荷重       | 1920 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C              |
| 最大温度範囲    | 60 °C               |
| 総重量       | 4.63 kg             |

製品図面

