

KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ○ ○ ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------------|
| 製品名 | Kappa |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 1320 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 1200 kg |
| 静荷重 | 2640 kg |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C |
| 取付高 | 305 mm |
| 総重量 | 4.404 kg |

車輪

| | |
|-------------|-----------|
| 本体材質 | ポリアミド、重量系 |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD |

ハウジング

| | |
|--------|-----------|
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 135 mm |
| プレート幅 | 110 mm |
| プレート穴長 (最大) | 105 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 80 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

