

# AGILA

2470PIP125P30-13

EAN 4031582334890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 160 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,809 kg               |

## RAD

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
|                          | weich                |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos   |
| Lager                    | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz      |
| Durchmesser              | 125 mm               |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A           |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 41 mm                 |
| Schwenkradius | 103,5 mm              |
| Störkreis     | 207 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |  |
|------------------------|--|
| Befestigungsart        | Anschraubloch  |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2470PIP125P30-13

EAN 4031582334890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

