PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	6 mm
Nabenlänge	22 mm
Breite des Radkörpers	20 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,07 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Bestellnummer 00008698

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH