

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Omikron
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	3840 kg
6km/hの耐荷重	3200 kg
静荷重	7680 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	470 mm
総重量	46.95 kg

車輪

本体材質	鋼鉄、重量系
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	鑄鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	ストレート

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	250 mm
プレート幅	200 mm
プレート穴長 (最大)	210 mm
プレート穴幅 (最大)	160 mm
プレート穴径	17 mm

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

