

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658  
Bestellnummer 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	88 mm
Gesamtbreite	65 mm
Gesamtgewicht	0,28 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Weißaluminium (RAL9006)
Ausladung	30 mm
Schwenkradius	73 mm
Störkreis	146 mm
Dom Durchmesser	45 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	11 mm

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658  
Bestellnummer 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

