

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966
Bestellnummer 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Aviana
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	102 mm
Gesamtbreite	69 mm
Gesamtgewicht	0,341 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Konuskugellager, Rostfrei
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	28 mm
Schwenkradius	68,5 mm
Störkreis	137 mm
Dom Durchmesser	54 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte mit Bremsselementen
Plattenlänge	70 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	51 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	41 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	51 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	57 mm
Plattenloch Durchmesser	5,5 mm



Red Dot
Design
Award



German
Design
Award

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

