

## STYLEA

5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                 |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 83 mm                  |
| Totale breedte               | 53 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,18 kg                |

## VORK

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide        |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend  |
| Zwenk radius               | 62 mm            |
| Uitzwenking                | 124 mm           |
| Diameter koepel            | 20 mm            |
| Diameter schroefdraad      | 0 mm             |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber  |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 75 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A              |

## BEVESTIGING

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type bevestiging | draadstift met vierkante inzet (boven) |
| Diameter Stift   | 10 mm                                  |
| Lengte Stift     | 15 mm                                  |