

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184

Objednáací číslo 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	160 mm
Celková hmotnost	0,806 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184
Objednací číslo 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

