PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Kugellager Durchmesser	47 mm
Kugellager Breite	14 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	550 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





