

R07-Ø24-27 INOX

EAN 4031582428285



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Accessoire
Type de boîtier	Accessoire
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,129 kg

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (minimum)	24 mm
Fixation expansible (maximum)	27 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.