

## AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	165 mm
全幅	60 mm
総重量	1.161 kg

## 車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
回転ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	41 mm
回転半径	103.5 mm
回転径	207 mm
ドーム径	60 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	合成エキスパンダー、丸型
ステム長	22 mm
エキスパンダーフィッティング (最小)	19 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	22 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

# AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

