

INTEGRAL

2044UAX125R26 RAL 9002

EAN 4031582443196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	125 mm
----------	--------

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



Product Drawings

