

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	660 kg
6km/hの耐荷重	550 kg
静荷重	1100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	2.428 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6204
以下に適しています	bt

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

