

GALEA STAINLESS

5087YGC125R05-22X40

EAN 4031582355840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Galea stainless |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | ✓ |
| ステンレス | ✓ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 162 mm |

車輪

| | |
|-------------|------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 30 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------------------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回径 | 205 mm |

フィッティング

| | |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径 | 22 mm |
| ボルト長 | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5087YGC125R05-22X40

EAN 4031582355840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

