

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.776 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

