

DURATECH

TOP 085x80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	750 kg
Kravnesība pie 6 km/h	600 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,56 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	85 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	80 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

DURATECH

TOP 085x80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202

Pasūtījuma numurs 00832614
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

