

PURETECH

PIR200X50-Ø25 TFR

EAN 4031582393118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
적재 용량 정적	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	1.538 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	58 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

PURETECH

PIR200X50-Ø25 TFR

EAN 4031582393118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

