

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
6km/hの耐荷重	130 kg
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
総重量	0.38 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング（RS/2RS）
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	80 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	14 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

