

# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P62

EAN 4031582433012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha stainless                |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 80 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ano                            |
| Statická Nosnost            | 160 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 250 °C                         |
| Celková výška               | 128 mm                         |
| Celková hmotnost            | 0,82 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice    | Nerezové ocel        |
| Vyosení          | 41 mm                |
| Poloměr otáčení  | 91 mm                |
| Průměr otáčení   | 182 mm               |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tread hardness     | měkký                     |
| Materiál středu    | Hliník                    |
| Materiál běhounu   | Tlumení, Tepelná odolnost |
| Ložisko            | Suchá ložisková průchodka |
| Osa kola           | Šroub s maticí            |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 100 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 35 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 75 Obuv A                 |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P62

EAN 4031582433012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

