

ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	250 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	128 mm
总重量	0.89 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	121 mm
转向干涉	242 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

