

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	77 mm
全幅	54 mm
総重量	0.177 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	アンスラサイトグレー (RAL7016)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	30 mm
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	20 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

