

KAPPA LOAD

9652TOP160P63 CL67

EAN 4031582314939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1020 kg
6km/hの耐荷重	850 kg
静荷重	1700 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	205 mm
全幅	116 mm
総重量	4.479 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	58 mm
旋回半径	140 mm
旋回径	280 mm
ドーム径	111 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOP160P63 CL67

EAN 4031582314939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

