

## NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | アルミニウム            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 100 mm            |
| トレッド幅       | 50 mm             |
| 車軸穴径        | 20 mm             |
| ハブの長さ       | 60 mm             |
| ボディ幅        | 50 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 540 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 430 kg         |
| 静荷重       | 1080 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 0.64 kg        |

# NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

