



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	69 mm
総重量	0.22 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	49 mm
旋回径	98 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	コーンボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	38 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	38 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

