

# AGILA

2470DIK150R05-28

EAN 4031582300680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                  |
| Bauhöhe                     | 188 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 1,624 kg               |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Konuskugellager    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz    |
| Durchmesser              | 150 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 45 mm                 |
| Schwenkradius | 120 mm                |
| Störkreis     | 240 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 45 mm        |

# AGILA

2470DIK150R05-28

EAN 4031582300680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

