

# BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Basetech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 125 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 250 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,1 kg                    |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Rollenlager             |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 80 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 34 mm                   |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                   |
| Nabenlänge               | 44,4 mm                 |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D              |

# BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

