

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	82 mm
全幅	54 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	23 mm
旋回半径	81 mm
旋回径	162 mm
ドーム径	30 mm
ねじ径	10 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径	10 mm
ステム長	15 mm

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

