

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Bestellnummer 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	10 kg
Statische Tragfähigkeit	20 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	36 mm
Gesamtbreite	24 mm
Gesamtgewicht	0,03 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	25 mm
Breite der Lauffläche	12 mm
Breite des Radkörpers	12 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	9 mm
Schwenkradius	21,5 mm
Störkreis	43 mm
Dom Durchmesser	24,5 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	35 mm
Plattenbreite	30 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	23 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	28 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Bestellnummer 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

