

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82,5 mm
Gesamtbreite	70 mm
Gesamtgewicht	0,7 kg

## GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	36 mm
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm
Dom Durchmesser	70 mm

## RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm

## BEFESTIGUNG

Plattenlänge	73 mm
Plattenbreite	73 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	58 mm
Plattenloch Durchmesser	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Bestellnummer 00062076  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

