

# PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Korozijas izturīgs



## PAMATA ATRIBŪTI

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Produkta nosaukums    | Montāžas plāksne |
| Korpusa tips          | Aksesuārs        |
| Kravnesība pie 3 km/h | 40 kg            |
| Elektrovadītspējīga   | Nē               |
| Nerūsējošais          | Nē               |
| Statiskā kravnesība   | 80 kg            |
| Kopējais augstums     | 8 mm             |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Stienis ar U formas plāksni |
| Plāksnes garums                        | 40 mm                       |
| Plāksnes platums                       | 18 mm                       |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 32 mm                       |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 32 mm                       |
| Plāksnes atveres diametrs              | 4 mm                        |