

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739

Objednávací číslo 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	720 kg
Statická Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,554 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	100 mm
Šířka středu kola	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739
Objednáací číslo 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

