INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●○○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	900 kg
Kravnesība pie 6 km/h	720 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,62 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	90 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	90 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6304

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Pasūtījuma numurs 00827989

Produkta rasējumi





