

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028
Bestellnummer 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	74 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	80 mm
Breite des Radkörpers	74 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204ZV

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	560 kg
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,449 kg

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Bestellnummer 00829536

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

