

MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	350 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	700 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.67 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

