INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ALPHA

3478PVR125P62

EAN 4031582030662



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 155 mm |
| Ancho total | 85 mm |
| Peso total | 0.83 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Color | Pasivado azul |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, negro |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 37 mm |
| Anchura del cuerpo | 37 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 103 mm |
| Anchura de la placa | 85 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PVR125P62

EAN 4031582030662

Número de pedido 00056332

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH