

COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	66 mm
Totaal gewicht	0,143 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	21 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Offset	16 mm
Zwenk radius	41 mm
Draaicirkel	82 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	59 mm
Breedte plaat	47 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	46 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	35 mm
Diameter plaatgat	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

