

# ALPHA

3470UOO080P30-13

EAN 4031582304640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	108 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	0.607 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	80 mm
트레드 폭	34 mm
차체 너비	34 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	40 mm
회전 반경	80 mm
회전 간섭	160 mm
덤 직경	75 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

# ALPHA

3470UOO080P30-13

EAN 4031582304640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

3470...80P30-13

