

# ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| CO2-Emissionen (Scope 3)    | 7.38                      |
| Typ                         | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 205 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 410 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 240 mm                    |
| Gesamtbreite                | 115 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 2,4 kg                    |

## GEHÄUSE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, schwer |
| Gabelform       | Bauchig            |
| Farbe           | Blaupassiviert     |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz        |
| Lager                    | Rollenlager               |
| Achse                    | Verschraubt               |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz          |
| Durchmesser              | 200 mm                    |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                     |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                     |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 140 mm                         |
| Plattenbreite               | 115 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686

Bestellnummer 00000847

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

