

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ○ ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ●

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	280 °C
総重量	0.209 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	黒
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45.5 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (D)	90 ショアD

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

