

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	96 mm
Poids	2.48 kg

CHAPE

Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	167 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

