

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,4 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Schwarz
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	70 Shore A

