製品情報

INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Integral twin
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	175 mm
全幅	75 mm
総重量	1.45 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

German Design Award ドイツデザイン賞　reddot design award レッドドットデザイン賞

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	45 mm
旋回半径	124 mm
旋回径	248 mm
ドーム径	70 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	グレーホワイト（RAL9002）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度（A）	91 ショアA
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495

注文番号 00060956

製品図面

